

Garant**Profiiltyöntimen pidin, metrinen $\varnothing d = 5$ mm, Varren $\varnothing DS: 16$ mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293029 16
GTIN	4062406128692
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Malli:**

Sopii pitkäsorvausautomaatteihin.

Sopii:

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

Vääntölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

Huomautus:

- **Huom: Valitse aina sopiva työntimen \varnothing .**
- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

L	34 mm
Varren pituus L_s	35 mm
Varsityyppi	Lieriövarsi
Varren $\varnothing D_s$	16 mm

Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 5 mm	293006 5
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 16 mm	293006 16
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 8 mm	293006 8
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 12 mm	293006 12