

**Garant****Profiilityöntimen pidin, tuumamittainen  $\varnothing d = 5$  mm, Varren  $\varnothing DS: 3/4$ tuuma**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	293079 3/4
GTIN	4062406128968
Tuoteluokka	29K

## Kuvaus

**Malli:**

Sopii pitkäsorvausautomaatteihin.

**Sopii:**

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

**Erikoistarvike:**

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

Vääntölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

**Huomautus:**

- **Huom: Valitse aina sopiva työntimen  $\varnothing$ .**
- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**

## Tekninen kuvaus

Varren pituus $L_s$	46 mm
L	34 mm
Varsityyppi	Lieriövarsi
$\varnothing D$	22 mm

Ø d	5 mm
Varren koko	3/4 tuuma
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

## Tarvikkeet

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 16 mm	293006 16
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 8 mm	293006 8
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 12 mm	293006 12
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 5 mm	293006 5