

Garant**Profiilityöntimen pidin, tuumamittainen $\varnothing d = 12$ mm, Varren $\varnothing DS$:
1.1/4tuuma****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293073 1.1/4
GTIN	4062406129026
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Sopii:**

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

Vääntölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

Huomautus:

- **Huom: Valitse aina sopiva työntimen \varnothing .**
- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

L	46 mm
Varren pituus L_s	50 mm
Varsityyppi	Lieriövarsi
$\varnothing d$	12 mm

Ø D	44 mm
Varren koko	1.1/4 tuuma
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 16 mm	293006 16
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 5 mm	293006 5
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 12 mm	293006 12
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 8 mm	293006 8