



Yleiskäyttöinen digitaalinen työntömitta DIGI ULISSE I/E, Mittausalue: 400mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	417700 400
GTIN	2050001778031
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen digitaalinen työntömitta erilaisiin sisä- ja ulkomittauksiin, vaihdettavat mittauskärjet.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Työntömitta, sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032. Vaihdettavat mittauskärjet, kuula-Ø 3 mm ja puristusholkki sisäkierteellä M 2,5.

Erikoistarvike:

Kokoja 400 – 650 varten, kaikkia vara- ja erikoiskärkiä 434900 – 4910 voidaan käyttää kierteellä M2,5 . Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

Huomautus:

Muita mittauskärkiä saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Mittausalue ulkopuolella	0 - 320 mm
Leukapituus	103 mm
Mittausalue	0 - 400 mm
Kalibrointi	A1
IP-suojausluokka	IP 67

Kuulan Ø mittauskärki	3 mm
Mittausalue sisäpuolella	42 - 400 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,03 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Tarvikkeet työntömitoille Tyyppi TAST	417701 TAST
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2

Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Tarvikkeet työntömitoille Tyyppi BUCHSE	417701 BUCHSE