



Digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA-HITE, Tyyppi: 700



Tilaustiedot

Tilausnumero	445245 700
GTIN	7630041143638
Tuoteluokka	45B

Kuvaus

Malli:

Huipputarkat, **erittäin kestävät**, manuaalisesti säädettävät korkeudenmittauslaitteet. Dynaaminen työkappaleen kosketus aina samalla mittausvoimalla. Helppo käyttää suurikokoisen numeronäytön ja mittaustoimintojen kuvakkeiden ansiosta.

- **Optoelektroninen mittausjärjestelmä TESA Opto- μ . Inkrementaalisesti jaettu lasiasteikko referenssipisteellä mahdollistaa suuren tarkkuuden.**
- **Suuri selkeä näyttöruutu, merkkikorkeus 21 mm, intuitiiviset kuvakkeet. Värinäyttö ja taustavalaistus mahdollistavat helpomman luettavuuden.**
- **Pariston erittäin pitkä käyttöikä mahdollistaa verkosta riippumattoman mittauksen.**
- **Käyttäjätavallinen aktivoitujen toimintojen useammalla kielellä näytettävien opastetekstien ansiosta.**
- **Selvästi nopeampi kääntöpisteiden mittaus (min, max, \emptyset) patentoidulla Quickcenter Dynamic -tekniikalla.**
- **Paineilmakevennetty siirto mahdollistaa helpon, nykimättömän työskentelyn.**

Etu:

Soveltuu käytettäväksi erityisesti **tuotantotiloissa**. Paneelin etupuoli IP65-suojattu.

Käyttö:

Korkeus- ja porrasmittojen, halkaisijoiden, reikävälien, uraleveyksien, yhdensuuntaisuuden poikkeamien jne. mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Peruslaite ja käyttöpaneeli, mittauskärjen pidin, referenssikappale, virtakaapeli, vakiomittauskärki kovametallikuulalla Ø 5 mm, virtalähde 110 – 240 V, uudelleenladattava litiumioniakku. **SCS-kalibrointitodistus.**

Erikoistarvike:

Erilaisia lisävarusteita saatavilla pyynnöstä. Mitta-anturisarja nro 445266 ja nro 445267, langaton lähetin TLC-BLE nro 498921, tiedonsiirtokaapeli 498918.

Tekninen kuvaus

Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm)	2,5 + 4L / 1000 µm
Enimmäiskäyttöalue	0 - 870 mm
Mittausluistin käyttömenetelmä	manuaalinen
Mittausvoima	1,5 ± 0,5 N
Kalibrointi	E2
Lukema vaihdeltavissa	0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Mittausalue	0 - 715 mm
Toistotarkkuus (2 σ)	2 µm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali)	13 µm
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	TESA Link Connector TLC
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Korkeudenmittauslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite
enimmäismittausalue 800 mm

024010 800

KalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite
enimmäismittausalue 800 mm

024000 800

Tarvikkeet

Langaton lähetin TLC-BLE Tyyppi BT

498921 BT

Datakaapeli TLC, 2 m Tyyppi USB

498918 USB

Datakaapeli TLC, 2 m Tyyppi D

498918 D

Mitta-anturisarja suuri Anturien lkm 17

445267 17

Mitta-anturisarja pieni Anturien lkm 4

445266 4

Verkkolaite Tyyppi MH

445282 MH