

**Käsinepari, Käsineen koko: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094283 6
GTIN	4062406128845
Tuoteluokka	02H

Kuvaus**Malli:**

Käsine vesipohjaisella PU-nitriilivaahtopinnoitteella mahdollistaa hyvän kosketustuntuman ja varman otteen kuivassa tai hieman kosteassa tai öljyisessä työympäristössä. Hyvä istuvuus ja sormituntuma polyamidi-lykra-kuitua sisältävän innovatiivisen neuleteknologian ansiosta. **DMF-vapaa.** Soveltuu erityisesti pienosien asennukseen, tavaroiden vastaanottoon ja lähettämiseen, huoltotöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	6
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100

Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	3131X
Rungon materiaali	Lycra®, polyamidi
Pinnoitus	Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Pituus	255 mm
Väri	musta / harmaa
Neulosteknologia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet