

**Garant****Hitsaajan suojakäsinepari, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094101 10
GTIN	4062406128906
Tuoteluokka	01H

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT** – hitsaajankäsine naudan pintanahkaa, silmiinpistävä GARANT-muotoilu. Laadukas käsittely ja anatominen istuvuus antavat erinomaisen sormituntuman anodin ohjaamiseen hitsauksen aikana, hyvä suojaus. Rannekkeen sisäpuolella on käytössä mukava ja hikeä imevä pellavakangas. Sopivat ihanteellisesti TIG-hitsaukseen.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsintyyppi	Hitsaajankäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Käsineen koko	10
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä

Pituus	350 mm
Paksuus	0,8
Rungon materiaali	Vuohennahka
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Paino	157 g
Materiaali	Vuohen pintanahkaa
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	tyyppi B
Hitsausmenetelmä	WIG
Väri	valkoinen/ruskea
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet