

Garant**Hitsaajan suojakäsinepari, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094101 9
GTIN	4062406128890
Tuoteluokka	01H

Kuvaus**Malli:**

GARANT – hitsaajankäsine naudan pintanahkaa, silmiinpistävä GARANT-muotoilu. Laadukas käsittely ja anatominen istuvuus antavat erinomaisen sormituntuman anodin ohjaamiseen hitsauksen aikana, hyvä suojaus. Rannekkeen sisäpuolella on käytössä mukava ja hikeä imevä pellavakangas. Sopivat ihanteellisesti TIG-hitsaukseen.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Käsinytppi	Hitsaajankäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä

Pituus	350 mm
Paksuus	0,8
Rungon materiaali	Vuohennahka
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Paino	157 g
Materiaali	Vuohen pintanahkaa
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	tyyppi B
Hitsausmenetelmä	WIG
Väri	valkoinen/ruskea
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet