

**Garant****Hitsaajan suojäkäsinepari, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094116 10
GTIN	4062406129835
Tuoteluokka	01H

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT**-hitsaajankäsine naudan haljasnahkaa näyttävällä GARANT-muotoilulla. Laadukas valmistus ja 100-prosenttisesti polyesteriä sisältämättömät saumat sekä anatominen istuvuus antavat hyvän sormituntuman hitsauksen aikana. Rannekkeen sisäpuolella on käytössä mukava ja hikeä imevä pellavakangas. Sopivat ihanteellisesti MIG-/MAG-hitsaukseen.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsintyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä

Pituus	350 mm
Paksuus	0,8
Rungon materiaali	Naudan haljasnahka
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Paino	230 g
Materiaali	Naudan haljasnahka
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	Tyyppi A
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	valkoinen/ruskea
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet