

Garant**Hitsaajan suojäkäsinepari, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094116 9
GTIN	4062406129828
Tuoteluokka	01H

Kuvaus**Malli:**

GARANT-hitsaajankäsine nautaan haljasnahkaa näyttävällä GARANT-muotoilulla. Laadukas valmistus ja 100-prosenttisesti polyesteriä sisältämättömät saumat sekä anatominen istuvuus antavat hyvän sormituntuman hitsauksen aikana. Rannekkeen sisäpuolella on käytössä mukava ja hikeä imevä pellavakangas. Sopivat ihanteellisesti MIG-/MAG-hitsaukseen.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Suojausluokka	Luokka III
Käsineen koko	9
Käsinetyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä

Pituus	350 mm
Paksuus	0,8
Rungon materiaali	Naudan haljasnahka
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Paino	230 g
Materiaali	Naudan haljasnahka
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	Tyyppi A
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	valkoinen/ruskea
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet