

ejendals

Hitsaajan suojakäsinepari Tegera® 126A, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094123 9
GTIN	7340118312330
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 126A. Vuoriton hitsaajan käsine, **erinomainen tunto** (sormituntuma 5 standardin EN 420 mukaisesti) ja erittäin hyvä istuvuus. Vahvistettu etusormi ja Kevlar®-langalla vahvistetut saumat käyttöön vaativissa työympäristöissä. Kestää 100 °C:n kontaktilämpöä.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsinetyyppi	Hitsaajankäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Käsineen koko	9
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	310 mm
Rungon materiaali	Vuohen pintanahkaa

Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Sisältö	12
Materiaali	Vuohen pintanahkaa
Käyttöalue	Heavy Duty
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tyyppi B
Hitsausmenetelmä	WIG
Väri	keltainen / valkoinen
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet