



## Värejä vääristämättömät LED-työvalaisimet COLOUR MATCH, Tyyppi: PEN



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

**COLOUR MATCH.** Erikois-LED, korkea CRI-arvo **täydelliseen värintoistoon** ja erittäin pitkä LEDin käyttöikä. Sopii erinomaisesti kaikkiin maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöihin. Suunniteltu maalaamokäyttöön. **Vaihdettava lasinen linssi** kestää kaikenlaisia liuottimia myös päivittäisissä puhdistustöissä. **MATCHPEN.** Pieni kannettava kynävalaisin, kohdistustoiminto 10° – 70° valaisun tarkkaa keskittämistä varten. Soveltuu erityisesti naarmujen ja hiomajälkien löytämiseen laaduntarkistuksen yhteydessä.

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 kpl AAA-paristoja.

### Tekninen kuvaus

Väriämpötila	todellinen väri
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Valovirta	100 lm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Paristotyyppi	Micro, AAA
Kokonaisleveys	16 mm
Valaisuaika	2 h
IP-suojausluokka	IP 54

CRI-arvo	95
Kokonaispituus	150 mm
Paino	60 g
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	MINI
Tuotetyyppi	Työvalaisin

## Tarvikkeet

Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3