

HOLEX**ESD-käsinepari pinnoittamaton, Käsineen koko: 10****Tilastiedot**

Tilausnumero	094221 10
GTIN	4062406129989
Tuoteluokka	02H

Kuvaus**Malli:**

Erittäin herkkätuntoinen käsine, **suojaaa staattisen sähkön purkauksilta (ESD)**. Sormet pääsevät liikkumaan hyvin joustavan alusmateriaalin ansiosta. Sopii erittäin hyvin elektroniikkakomponenttien ja piirilevyjen asennukseen sekä kaapelointiin ja johdotukseen. Ilman pinnoitetta, hengittää hyvin ja antaa mitä parhaimman tunnon.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Käsintyyppi	Sähköasentajan käsineet

Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
EN 388	013XX
Rungon materiaali	Polyesteri, hiili
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	vaaleanharmaa
Tuotetyyppi	ESD-käsineet