

HOLEX**ESD-käsinepari Pinnoitetut sormenpäät, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094222 10
GTIN	4062406130145
Tuoteluokka	02H

Kuvaus**Malli:**

Erittäin herkkätuntoinen käsine, **suojaaa staattisen sähköön purkauksilta (ESD)**. Sormet pääsevät liikkumaan hyvin joustavan alusmateriaalin ansiosta. Sopii erittäin hyvin elektroniikkakomponenttien ja piirilevyjen asennukseen sekä kaapelointiin ja johdotukseen. Sormenpäiden pinnoite antaa hyvän pidon ja hengittävyuden.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka II

Käsintyyppi	Sähköasentajan käsineet
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
EN 388	013XX
Rungon materiaali	Polyesteri, hiili
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Sormenpäiden pinnoite
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	valkoinen/vaaleanharmaa
Tuotetyyppi	ESD-käsineet