

HEDI**Kaapelikela muovia, Tyyppi: 25B2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081136 25B2
GTIN	4003644000555
Tuoteluokka	08B

Kuvaus**Malli:**

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, **ylikuumenemissuoja**.

- **400 V CEE-tuloliitin 16 A.**
- **400 V CEE-lähtöliitin 16 A itsestään sulkeutuvalla kannella.**
- **Kaksi 250 V Schuko-vakiopistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.**
- **Poikkipinta-ala 2,5 mm.**

Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

Vastaa määräyksiä DGUV I 203-006 (aikaisemmin BGI 608) ja DGUV I 203-005 (aikaisemmin BGI 600). **Poikkipinta-ala 2,5 mm.**

PU-panssarikaapeli Plus.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

IP-suojausluokka: IP 44

iskunkestävä ja roiskevesisuojuattu: Katteoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Nimellisteho avattuna: 5500 (16 A) W

Kaapeliluokka: H07BQ-F

Kaapelin rakenne: 5G2,5
Kaapelin materiaali: Panssarikaapeli
Kaapelin pituus: 25 m

Tekninen kuvaus

tyyppi	25B2
Verkkojännite	400 V
Kaapelin materiaali	Panssarikaapeli
Kaapelin rakenne	5G2,5
Nimellisteho avattuna	5500 (16 A) W
Kaapelin pituus	25 m
Kaapeliluokka	H07BQ-F
IP-suojausluokka	IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kotelon materiaali	muovi
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela