

HEDI

Kaapelikela muovia, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 25B2



Tilaustiedot

Tilausnumero	081138 25B2
GTIN	
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin. Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, **ylikuumenemissuoja**.

- **400 V CEE-tuloliitin 16 A.**
- **400 V CEE-lähtöliitin 16 A itsestään sulkeutuvalla kannella.**
- **Kaksi 250 V Schuko-vakiopistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.**
- **Poikkipinta-ala 2,5 mm.**

Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

250 V:n pistorasiat maille F, B, PL ja CZ. Poikkipinta-ala 2,5 mm.

PU-panssarikaapeli Plus.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

tyyppi	25B2
--------	------

400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	1
Verkköjännite	400 V
Kaapelin pituus	25 m
230 V:n pistorasioiden lukumäärä	2
Kaapeliluokka	H07BQ-F
Kaapelin rakenne	5G2,5
Kaapelin materiaali	Panssarikaapeli
Nimellisteho avattuna	5500 (16 A) W
IP-suojausluokka	IP 44
Kotelon materiaali	muovi
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela