

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M30X2,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130000 M30X2,5 |
| GTIN         | 4062406130565  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 28 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kokonaispituus L        | 180 mm     |
| Kierteennousu           | 2,5 mm     |
| Kierteen Ø              | 30 mm      |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 22 mm      |
| Varren nelikulmio □     | 18 mm      |
| Lastu-urien määrä       | 4          |
| Lastuava aine           | HSS E      |
| Terien lkm Z            | 4          |
| Kierretyyppi            | MF         |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Toleranssiluokka       | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka       | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka       | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka       | 7H                                       |
| Toleranssiluokka       | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka       | 7G                                       |
| Toleranssiluokka       | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka       | 6H +0,10                                 |
| Toleranssiluokka       | 6H +0,20                                 |
| Alkureiän Ø            | 27,5 mm                                  |
| Kierteen syvyys        | 90 mm                                    |
| Standardi              | DIN 376                                  |
| Kierteen koko          | M30×2,5                                  |
| Pinnoitus              | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma             | 60 astetta                               |
| Kierrenormi            | DIN 13                                   |
| Etuviiste              | B  |
| Varsi                  | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys           | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla   | enintään 3×D läpäreiällä                 |
| Leikkaussuunta         | Oikea                                    |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas             | ilman                                    |
| Tuotetyyppi            | Kierretappi                              |