

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M25X2,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M25X2,5
GTIN	4062406130541
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 28 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän $\varnothing$	22,5 mm
Kierteennousu	2,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G

Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen syvyys	75 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen Ø	25 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Kierteen koko	M25×2,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi