

HOLEX**Työpöytä, 3 vetolaatikkoa ja 2 saranaovea, Pöytälevyn pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	929560 2000
GTIN	4062406130053
Tuoteluokka	92W

Kuvaus**Malli:**

- Työtason paksuus 40 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
- Alusta hitsattua teräspeltiä.
- Teräspeltiset vetolaatikot, joissa kevyesti pyörivät Delrin-rullat.
- Ovet teräslevyä, muovikouru, aukeamiskulma 180, saranoissa itsesulkijamekanismi.
- Keskuslukitus nastasynterilukolla, 2 avainta.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (keskeltä): 180; 180; 180

Oven korkeus (vasen) mm: 540

Oven korkeus (oikea): 540

Erikoistarvike:

Sopiva hyllytaso, katso nro 929581.

Pintakäsittely:Runko RAL 7035 vaaleanharmaa, etulevyt antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu., hyllyt ja hyllytasot sinkityt.****Huomautus:**

Muut mahdolliset etulevyjen värit: vaaleanharmaa RAL 7035, signaalinsininen RAL 5005.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Oven korkeus (oikea)	540 mm
----------------------	--------

Alarakenteen leveys	1775 mm
Korkeus	850 mm
Työtason pituus	2000 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Oven korkeus (vasen)	540 mm
Työtason paksuus	40 mm
Paino	117 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	900 kg
Alarakenteen syvyys	630 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työtason syvyys	700 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
Työpenkki lukittavissa keskitetysti	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	490 mm
Rivityöpenkki	ei – liian suuri levyn ulkonema
Vetolaatikon hyötysyvyys	520 mm
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	100 kg
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	90 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudentasaus	20 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Lukkohylsy 225-010-9 ilman lukkosylinteriä

914202