

HOLEX**Työpöytä, 4 laatikkoa ja 2 ovea, Pöytälevyn pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	929570 2000
GTIN	4062406130060
Tuoteluokka	92W

Kuvaus**Malli:**

- Työtason paksuus 40 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
- Alusta hitsattua teräspeltiä.
- Teräspeltiset vetolaatikot, joissa kevyesti pyörivät Delrin-rullat.
- Ovet teräslevyä, muovikouru, aukeamiskulma 180, saranoissa itsesulkijamekanismi.
- Keskuslukitus nastasyliinterilukolla, 2 avainta.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (keskellä) mm: 180; 180; 180

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 180

Oven korkeus (vasen) mm: 540

Oven korkeus (oikea) mm: 360

Erikoistarvike:

Sopiva hyllytaso, katso nro 929581.

Pintakäsittely:

Runko RAL 7035 vaaleanharmaa, etulevyt antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu., hyllyt ja hyllytasot sinkityt.**

Huomautus:

Muut mahdolliset etulevyjen värit: vaaleanharmaa RAL 7035, signaalinsininen RAL 5005.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Korkeus	850 mm
---------	--------

Paino	122 kg
Rivityöpenkki	ei – liian suuri levyn ulkonema
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	900 kg
Työtason syvyys	700 mm
Oven korkeus (oikea)	360 mm
Työpenkki lukittavissa keskitetysti	kyllä
Työtason pituus	2000 mm
Alarakenteen leveys	1775 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	520 mm
Oven korkeus (vasen)	540 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Alarakenteen syvyys	630 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	490 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työtason pinta	väritön lakkaus
Työtason paksuus	40 mm
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	100 kg
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	90 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudentasaus	20 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Lukkohylsy 225-010-9 ilman lukkosylinteriä

914202