



## Työpöytä, 2 vetolaatikkoa ja 3 saranaovea, Pöytälevyn pituus: 2000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	929550 2000
GTIN	4062406130046
Tuoteluokka	92W

### Kuvaus

#### Malli:

- Työtason paksuus 40 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
- Alusta hitsattua teräspeltiä.
- Teräspeltiset vetolaatikot, joissa kevyesti pyörivät Delrin-rullat.
- Ovet teräslevyä, muovikouru, aukeamiskulma 180, saranoissa itsesulkijamekanismi.
- Keskuslukitus nastasynterilukolla, 2 avainta.

#### Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 180

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 180

Oven korkeus (vasen) mm: 360

Oven korkeus (keskellä) mm: 540

Oven korkeus (oikea) mm: 360

#### Erikoistarvike:

Sopiva hyllytaso, katso nro 929581.

#### Pintakäsittely:

Runko RAL 7035 vaaleanharmaa, etulevyt antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu., hyllyt ja hyllytasot sinkityt.

#### Huomautus:

Muut mahdolliset etulevyjen värit: vaaleanharmaa RAL 7035, signaalinsininen RAL 5005.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

### Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	40 mm
Työtason pituus	2000 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Vetolaatikon hyötysyvyys	520 mm
Oven korkeus (oikea)	360 mm
Alarakenteen leveys	1775 mm
Korkeus	850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	900 kg
Työtason pinta	väritön lakkaus
Paino	113 kg
Alarakenteen syvyys	630 mm
Rivityöpenkki	ei – liian suuri levyn ulkonema
Työpenkki lukittavissa keskitetysti	kyllä
Oven korkeus (vasen)	360 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Työtason syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	490 mm
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	100 kg
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	90 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudentasaus	20 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Lukkohylsy 225-010-9 ilman lukkosylinteriä

914202