

**Työpöytä, 3 vetolaatikkoa ja 1 saranaovi, Pöytälevyn pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	929540 2000
GTIN	4062406130039
Tuoteluokka	92W

**Kuvaus****Malli:**

- Työtason paksuus 40 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
- Alusta hitsattua teräspeltiä.
- Teräspeltiset vetolaatikot, joissa kevyesti pyörivät Delrin-rullat.
- Ovet teräslevyä, muovikouru, aukeamiskulma 180, saranoissa itsesulkijamekanismi.
- Keskuslukitus nastasynterilukolla, 2 avainta.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 180; 180; 180

Oven korkeus (oikea) mm: 540

**Erikoistarvike:**

Sopiva hyllytaso, katso nro 929581.

**Pintakäsittely:**

Runko RAL 7035 vaaleanharmaa, etulevyt antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu., hyllyt ja hyllytasot sinkityt.**

**Huomautus:**

Muut mahdolliset etulevyjen värit: vaaleanharmaa RAL 7035, signaalinsininen RAL 5005. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

**Tekninen kuvaus**

Työpenkki lukittavissa keskitetysti	kyllä
Paino	113 kg

Oven korkeus (oikea)	540 mm
Korkeus	850 mm
Rivityöpenkki	ei – liian suuri levyn ulkonema
Työtason pituus	2000 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Työtason pinta	väritön lakkaus
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	900 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	490 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työtason syvyys	700 mm
Alarakenteen syvyys	630 mm
Työtason paksuus	40 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	520 mm
Alarakenteen leveys	1775 mm
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	100 kg
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	90 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudentasaus	20 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Lukkohylsy 225-010-9 ilman lukkosylinteriä

914202

