



Digitaalinen mittakello Asteikkojako 0,0001 mm., Mittausalue: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434656 25
GTIN	4059192061661
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö. Lisäksi analoginen ilmapuntarin näyttö, jossa toleranssirajat. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. **Absoluuttinen toiminto:** Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää. **Kerroin asetettavissa**, lukema näytössä. Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo. Näyttö kääntyy 280°.

Dynaamiset mittaustoiminnot (MAX/MIN): Pyörinnän ja tasaisuuden tarkistamiseen tai kääntöpisteen hakuun.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuveesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	0,00001 tuuma
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Rungon paksuus	35 mm
Mittausvoima	0,65 – 1,15 N
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kotelon Ø	58 mm
Kalibrointi	C1
IP-suojausluokka	IP 42
Lukema valittavissa	0,0001 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,0024 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Numerokorkeus	11 mm
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

023010 100

DAkKS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm

023000 30

Tarvikkeet

Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2

498940 USB2

Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2

498940 R2

Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2

498940 D2