



## Digitaalinen mittakello Asteikkojako 0,0001 mm., Mittausalue: 12,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434655 12,5
GTIN	4059192061678
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin tarkka digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö. Lisäksi analoginen ilmapuntarin näyttö, jossa toleranssirajat. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. **Absoluuttinen toiminto:** Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää. **Kerroin asetettavissa**, lukema näytössä. Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo. Näyttö kääntyy 280°.

#### Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaus) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2450.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

## Tekninen kuvaus

Rungon paksuus	35 mm
Lukema valittavissa	0,0001 mm
Kalibrointi	C1
IP-suojaluokka	IP 42
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittausalue	0 - 12,5 mm
Mittausvoima	0,65 – 0,90 N
Kotelon Ø	58 mm
Lukema valittavissa	0,00001 tuuma
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,0018 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Numerokorkeus	11 mm
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5
	023010 12,5

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 12,5 mm

## Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2