

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M84X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130020 M84X1,5
GTIN	4062406130718
Tuoteluokka	10N

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 28 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 83,5 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 2184
Kierteen syvyys	126 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen Ø	84 mm

Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	8
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Alkureiän \varnothing	83,5 mm
Kierretyyppi	MF
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	8
Kierteen koko	M84×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi