



Kitkapora alumiinille, AluDrill-erikoispora, Kierrekoolle M: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	082745 M6
GTIN	2050001777867
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Erityinen Hart Carbon -pinnoitettu kitkapora **alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä alumiiniin**. Pinnoitetut alumiiniprofiilit voidaan työstää katkaisuainetta käyttämättä ilman pelkoa maalin palamisesta ja naarmuuntumisesta. Geometria ja erittäin tasainen pinnoite ehkäisevät värinää ja melua sekä materiaalin kiinnihitsautumista.

Kuvaus:

Kierrosluku ja kitkakuumeneminen aiheuttaa paikallista kitkakuumenemista, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

- **Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtapoihin (esim. kiristysmutterit).**
- **Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.**
- **Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.**
- **Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).**

Huomautus:

Muita malleja ja valikoimia erikoistarkoituksiin (esim. ohutlevyille) voidaan toimittaa pyynnöstä.

Sopivat kierretapit nrosta 139115 alkaen.

Alkureiän Ø: 5,2 mm

Varren Ø: 10 mm

Maksimaalinen materiaalin lujuus: 5 mm

Suosittelut käyttöteho: 1,5 kW

Suosittelut kierrosluku: 4000 - 8000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Maksimaalinen materiaalin lujuus	5 mm
Alkureiän Ø	5,2 mm
Suosittelun kierrosluku	4000 - 8000 min ⁻¹
Suosittelun käyttöteho	1,5 kW
Kierrekoolle M	M6
Varren Ø	10 mm
Tuotetyyppi	Kitkaporat

Tarvikkeet

Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSSE-PM 6HX M M6	139115 M6
---------------------------------------------------------------	-----------