



## LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: MINI-PRO



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

**Akkukäyttöinen LED-työvalaisin**, tehokkaat LEDit hyvään valotehoon, uloskäännettävä, kierrettävä ripustuskoukku ja vahva pitomagneetti. **MINI-MAG**-mallin uusi sukupolvi, voimakas spotti- ja päävalo, edessä latausnäyttö.

**Erittäin tehokas COB LED -teknologia** erittäin kirkkaaseen ja **yhtenäiseen pintavalaisuukseen, kaksi kirkkausastetta.**

Portaattomasti himmennettävä.

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

### Tekninen kuvaus

Lamppu	LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkukapasiteetti	1,2 Ah

Akkutyyppi	Litium-ioni
Valovirta	20 - 200 lm
akun jännite	3,7 V
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valaisuaika	2 - 20 h
Kokonaispituus	202 mm
IP-suojausluokka	IP 54
Kokonaisleveys	40 mm
Paino	143 g
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	MINIMAG PRO
Tuotetyyppi	Työvalaisin

## Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkukapasiteetti 1200 mAh	081431 1200
---------------------------------------	-------------