



LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: MAG-PRO



Tilaustiedot

Tilausnumero	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, tehokkaat LEDit hyvään valotehoon, uloskäännettävä, kierrettävä ripustuskoukku ja vahva pitomagneetti. **MAG3**-mallin uusi sukupolvi, äärimmäisen korkea valoteho, hyvin voimakas spotti- ja päävalo, edessä latausnäyttö.

Erittäin tehokas COB LED -teknologia erittäin kirkkaaseen ja **yhtenäiseen pintavalolaistukseen, kaksi kirkkausastetta.**

Portaattomasti himmennettävä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litium-ioni
Akkukapasiteetti	2,6 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1

Valovirta	60 - 600 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
akun jännite	3,7 V
Lamppu	LED-moduuli
IP-suojaluokka	IP 54
Kokonaisleveys	70 mm
Valaisuaika	1,5 - 15 h
Kokonaispituus	270 mm
Paino	312 g
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	MAG-PRO
Tuotetyyppi	Työvalaisin