

**LED Area -tasovalaisin, 230 V, Tehonkulutus: 65W****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081267 65
GTIN	5708997356371
Tuoteluokka	08C

Kuvaus**Malli:**

Varjoton ja häikäisemätön malli, suuri valaistusalue.

Erittäin tehokas 360°-työvalaisin, sukopistorasia. Valaisin voidaan ripustaa haluttuun paikkaan tukevalla koukulla tai asettaa suoraan työpenkin päälle.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Sopii:

Kolmijalkajalusta nro 081252 koko 1,35-3.

Tekninen kuvaus

Lamppu	LED-valo
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valovirta	6000 lm
Tehonkulutus	65 W
valaisukulma säädettävä	360 astetta

Paino	3500 g
Väriämpötila	6000 K
IP-suojausluokka	IP 54
Nimellisjännite	220 - 240 V
Kokonaispituus	305 mm
Kokonaisleveys	199 mm
Kokonaiskorkeus	199 mm
Liitäntäkaapelin pituus	5 m
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotenimen määrite	230 V
Tuotetyyppi	Tasovalaisin