

**Garant****Käsinepari, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094325 7      |
| GTIN         | 4062406131043 |
| Tuoteluokka  | 01H           |

**Kuvaus****Malli:**

Mitkään osat (sekä runkomateriaali että pinnoite) **eivät sisällä silikonia** (Fraunhofer Institut -instituutin testaama). Soveltuu sen vuoksi erinomaisesti autoteollisuuden ja maalaamojen käyttötarpeisiin.

Silikonia sisältämätön monikäyttöinen käsine kevyeen teolliseen käyttöön, kestää hankausta erittäin hyvin, kuitenkin todella hyvät mukavuusominaisuudet. Nailonalusta, Spandex 15 gaugen neuletekniikkaa ja kestävä polyuretaanipinnoite.

**Standardi:**

EN 388, EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Suojausluokka | Luokka II          |
| Käsinetyyppi  | Monikäyttökäsineet |
| Käsineen koko | 7                  |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Sisältö                 | 12                   |
| Käsineiden ominaisuudet | LABS-free            |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia |
| EN 388                  | 3121A                |
| Rungon materiaali       | Nailon               |
| Pinnoitus               | PU                   |
| Pinnoitevaihtoehto      | Kämmenpuoli          |
| Käyttöalue              | Tarkkuus             |
| Väri                    | sininen/oranssi      |
| Neulosteknologia        | 15G                  |
| Käyttö                  | uudelleenkäytettävä  |
| Viiltosuojaluokka       | X                    |
| Tuotetyyppi             | Monikäyttökäsineet   |