

Garant**Käsinepari Cut B, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094405 10 |
| GTIN | 4062406131227 |
| Tuoteluokka | 01H |

Kuvaus**Malli:**

Mitkään osat (sekä runkomateriaali että pinnoite) **eivät sisällä silikonia** (Fraunhofer Institut -instituutin testaama). Soveltuu sen vuoksi erinomaisesti autoteollisuuden ja maalaamojen käyttötarpeisiin.

Silikonia sisältämätön viiltosuojakäsine, erittäin hyvä istuvuus ja kevyt paino. Sopii hyvän sormituntuman ansiosta erittäin hyvin teräväreunaisten osien tarkkaan käsittelyyn. Erikoislanka sisältää elastaania, **neulatiheys 18**, kestävä polyuretaanipinnoite.

Standardi:

EN 388, EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|--------------------|
| Suojausluokka | Luokka II |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Käsineen koko | 10 |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Sisältö | 12 |
| Käsineiden ominaisuudet | LABS-free |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia |
| EN 388 | 4X42B |
| Rungon materiaali | Nailon / erikoislanka / Spandex |
| Pinnoitus | PU |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli |
| Käyttöalue | Tarkkuus |
| Pituus | 180 mm |
| Väri | harmaa/oranssi |
| Neulosteknologia | 18G |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Viiltosuojaluokka | B |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |