

Garant

Etu- ja takapinnan jyrsvä TKM-sädejyrsvin, TiAlN, Säde r: 0,8mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 208172 0,8 |
| GTIN | 4062406131289 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus

Malli:

Erittäin pitkä varsiosa.

Kaksoishiottu kärkiosa, **neljännesympyräprofiili.**

Toleranssi: Koko = halkaisija $r \pm 0,05$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, lähes kaikille materiaaleille. Uudenlainen pinnoite **estää tehokkaasti teräkerrostumien muodostumisen** - myös alumiinissa ja ruostumattomassa teräksessä. Muotoiltujen reunojen **etu- ja takapintojen purseenpoistoon.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------|
| isompi $\varnothing D_2$ | 10 mm |
| Terän pituus L_c | 0,8 mm |
| varren $\varnothing D_5$ | 10 mm |
| pienempi $\varnothing D_3$ | 8,4 mm |
| $L_2 +0,5$ | 4 mm |
| Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ² | 0,01 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Säde r | 0,8 mm |
| Hammasluku Z | 5 |
| $\varnothing D_1 +0,05$ | 6 mm |
| $L_4 +0,5$ | 31 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Pyörästysjyrsintä | eteen- ja taaksepäin |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | N |
| Sädemuototoleranssi | ±0,05 |
| Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana | 0,5×r särmäyksessä |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Värirengas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Varsijyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 125 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 75 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 45 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 30 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 45 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |

ilma

Palvelut

soveltuu

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB