




Momenttiruuvitaltta täyseristetyt, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	659953 4
GTIN	4013288206398
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttinen T-kahva optimaaliseen voimansiirtoon. Jokaisessa ruuvitaltassa on valmiina kullekin ruuvikoolle **sopiva vääntömomentti**. Käyttökoko ja vääntömomentti on merkitty kahvaan. Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. **Ruuvin kiristämistä ei voi jatkaa**. Laukaisumomentti on kiristysmomenttia suurempi (ylikuormitus suojaus).

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin asti** standardien **DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**.

Sopii:

Kuusiokoloruuvit.

Tekninen kuvaus

Mittaustapa	Vääntömomentti
asetettu vääntömomentti	500 cNm
Irrotussignaali	haptinen
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±10 %
Sarja	400 i VDE

Liitântämuoto	Vaihdeettava terä
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytkin
Suurin kiristysmomentti	4 cNm
Kiristys-suunta	Kiristys myötäpäivään
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Palaute	irrottava
asetettu vääntömomentti	5 Nm
Paino	122 g
mittaustekniikka	mekaaninen
Kokonaispituus L	141 mm
Lukema valittavissa	Nm
Terän pituus	93 mm
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Valmistajamerkintä	400 i Hex
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty	kyllä
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta