




## Momenttiruuvitaltta täyseristetyt, Tyyppi: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659953 5
GTIN	4013288206114
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

#### Malli:

Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttinen T-kahva optimaaliseen voimansiirtoon. Jokaisessa ruuvitaltassa on valmiina kullekin ruuvikoolle **sopiva vääntömomentti**. Käyttökoko ja vääntömomentti on merkitty kahvaan. Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. **Ruuvin kiristämistä ei voi jatkaa**. Laukaisumomentti on kiristysmomenttia suurempi (ylikuormitus suojaus).

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin asti** standardien **DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**.

#### Sopii:

Kuusiokoloruuvit.

### Tekninen kuvaus

Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Kokonaispituus L	141 mm
Sarja	400 i VDE
Tiedot tallennettavissa	ei
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±10 %
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu

Palaute	irrottava
Kiristysasuunta	Kiristys myötäpäivään
asetettu vääntömomentti	500 cNm
mittaustekniikka	mekaaninen
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
asetettu vääntömomentti	5 Nm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Liitäntämuoto	Vaihdeettava terä
Paino	122 g
Irrotussignaali	haptinen
Terän pituus	93 mm
Lukema valittavissa	Nm
Suurin kiristysmomentti	5 cNm
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Valmistajamerkintä	400 i Hex
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty	kyllä
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitalta