



## Akulla varustettu UV-työvalaisin, Tyyppi: UV-LIGHT



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081525 UV-LIGHT
GTIN	5708997358016
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

**UV CURING.** LED-erikoisvalaisimet nopeaan kovettamiseen käytettäessä UV-kovettuvia pohjamaaleja, silotteita ja lakkoja sekä liimoja. Joustava akkukäyttöinen LED-käsivalaisin pienien ja keskisuurien pintojen UV-kovetukseen. Kovetuspinnan Ø 10 cm. Mukana USB-latauskaapeli, litiumioniakku (2,6 Ah).

#### Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien Ø > 2,5 mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

### Tekninen kuvaus

akun jännite	3,7 V
IP-suojausluokka	IP 30
Valaisuaika	1,5 h
Akkukapasiteetti	2,6 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppe	Litium-ioni

Kokonaispituus	190 mm
UV-säteilyn aallonpituus	390 nm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotetyyppi	Työvalaisin