



Akulla varustettu UV-työvalaisin, Tyyppi: NOVA-UV



Tilaustiedot

Tilausnumero	081525 NOVA-UV
GTIN	4062406131159
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

UV CURING. LED-erikoisvalaisimet nopeaan kovettamiseen käytettäessä UV-kovettuvia pohjamaaleja, silotteita ja lakkoja sekä liimoja. Akku-valonheitin suurien pintojen UV-kovetukseen. Kovetuspinnan Ø 25 cm. Sisältää laturin, litiumioniakun (5,4 Ah), sisäänrakennetun Powerbank-virtalähteen ja USB-liittimen.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien Ø > 2,5 mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 30
Akkukapasiteetti	5,4 Ah
Valaisuaika	1,5 h
akun jännite	3,7 V
Valmistajamerkintä	NOVA-UV
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1

Akkutyypä	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kokonaispituus	163 mm
UV-säteilyn aallonpituus	390 - 400 nm
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotetyypä	Työvalaisin