

ejendals

Käsinepari Tegera® 8805 Infinity, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094561 10 |
| GTIN | 7340118319308 |
| Tuoteluokka | 04R |

Kuvaus

Malli:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisesti muotoiltu viiltosuojakäsine. **Neuletiheys 18** mahdollistaa optimaalisen istuvuuden ja hyvän sormituntuman. Laadukas vesipohjainen nitrili-PU-pinnoite huolehtii pitävästä otteesta. Vahvistettu peukalohanka. **Kosketuslämmölle 100 °C:seen saakka. Voidaan käyttää kosketusnäyttöä käytettäessä.** Käyttö sallittu elintarvikkeiden käsittelyyn. Käsine **ei sisällä silikonia** ja on testattu dermatologisesti.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|-----------------------|
| Suojausluokka | Luokka II |
| Käsineen koko | 10 |
| Käsintyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
| Sisältö | 6 |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Käsineiden ominaisuudet | Soveltuu kosketusnäytöille |
| Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää |
| Neulosteknologia | 18G |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| EN 388 | 4X41B |
| EN 407 | X1XXXX |
| Rungon materiaali | Nailon, teräskuitu, hiilikuitu |
| Pinnoitus | Nitriilivaaho / vesipohjainen PU |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli |
| Käyttöalue | Allround |
| Väri | musta / harmaa / keltainen |
| Standardi | EN 407 |
| Kosketuskuumuus enint. | 100 °C |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Viiltosuojaluokka | B |
| Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |