

ejendals

Käsinepari Tegera® 8805 Infinity, Käsineen koko: 11



Tilastiedot

Tilausnumero	094561 11
GTIN	7340118319377
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisesti muotoiltu viiltosuojakäsine. **Neuletiheys 18** mahdollistaa optimaalisen istuvuuden ja hyvän sormituntuman. Laadukas vesipohjainen nitrili-PU-pinnoite huolehtii pitävästä otteesta. Vahvistettu peukalohanka. **Kosketuslämmölle 100 °C:seen saakka. Voidaan käyttää kosketusnäyttöä käytettäessä.** Käyttö sallittu elintarvikkeiden käsittelyyn. Käsine **ei sisällä silikonia** ja on testattu dermatologisesti.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsinetyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Käsineen koko	11
Sisältö	6

Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Nailon, teräskuitu, hiilikuitu
Pinnoitus	Nitriilivaaho / vesipohjainen PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa / keltainen
Standardi	EN 407
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet