

Garant GRIDLINE

## Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg, 20×20G, laatikoiden etukorkeus: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	930534 50
GTIN	4062406131166
Tuoteluokka	9GK

### Kuvaus

#### Malli:

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

**Laatikoiden yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

#### Sopii:

Työkalukaapin runko 24×24G nro 930525.

#### Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

#### Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

### Tekninen kuvaus

Etukorkeus	50 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Paino	8 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	25 mm

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	20
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Merkintäliuskarja10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951030 20
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
PVC-suojus vedinsarjalle10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951032 20