

Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg, 20×20G, laatikoiden etukorkeus: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	930534 125
GTIN	4062406131197
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sopii:

Työkalukaapin runko 24×24G nro 930525.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	100 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Paino	10 kg
Etukorkeus	125 mm

Vetolaatikoiden hyötöala G	20×20
Hyötyleveys G	20
Hyötisyvyys G	20
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötisyvyys	500 mm
Hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Merkintäliuskasarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951030 20
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951032 20