

Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg, 20×20G, laatikoiden etukorkeus: 200mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 930534 200 |
| GTIN | 4062406131418 |
| Tuoteluokka | 9GK |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sopii:

Työkalukaapin runko 24×24G nro 930525.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden |
| Paino | 12 kg |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Etukorkeus | 200 mm |

| | |
|---|--|
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 |
| Hyötykorkeus | 175 mm |
| Hyötyleveys G | 20 |
| Hyötysyvyys G | 20 |
| Käyttöalue | Asennusvaunu |
| Hyötyleveys | 500 mm |
| Hyötysyvyys | 500 mm |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus | kyllä |
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 20×20G |
| Tuotetyyppi | Laatikko |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20 | 951020 20 |
| Merkintäliuskasarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20 | 951030 20 |
| Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10 | 951025 10 |
| PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20 | 951032 20 |