


Garant GRIDLINE

## Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg, 26×20G, laatikoiden etukorkeus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	930634 250
GTIN	4062406131494
Tuoteluokka	9GK

### Kuvaus

#### Malli:

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

**Laatikoiden yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Kantavuus 75 kg.

#### Sopii:

Työkalukaapin runko 30×24G nro 930625.

#### Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

#### Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

### Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Paino	17 kg

Hyötykorkeus	225 mm
Etukorkeus	250 mm
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	26
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötyleveys	650 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951032 26
Merkintäliuskasarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951030 26
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951020 26
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10