


Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg, 26×20G, laatikoiden etukorkeus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	930636 300
GTIN	4062406131579
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 30×24G nro 930625.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	275 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Paino	19 kg
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden

Etukorkeus	300 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	26
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951020 26
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951032 26
Merkintäliuskasarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951030 26
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10