


Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg, 36×20G, laatikoiden etukorkeus: 75mm



Tilastiedot

Tilausnumero	930744 75
GTIN	4062406131593
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Kantavuus 75 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 40×24G nro 930735.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016,

jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

Paino	15 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötykorkeus	50 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Etukorkeus	75 mm
Hyötyleveys G	36
Hyötysyvyys G	20
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötyleveys	900 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951020 36
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951030 36
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951032 36