

uvex**Suojakypärä uvex pheos E-WR, Väri: YELLOW**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 097808 YELLOW |
| GTIN | 4031101523675 |
| Tuoteluokka | 04U |

Kuvaus

Malli:

Kevyt, urheilullinen suojakypärä suljetulla kuorella (ilman tuuletusta) soveltuu sähköasentajien käyttöön **AC 1 000 V** saakka. Sovitinjärjestelmän kautta siihen voidaan yhdistää visiiri, kypäräkuulokkeet ja kypärälamppuja. Suojaa sulan metallin roiskeilta (MM). Kylmänkestävyys -30 °C.

- **6-pistevyönauha**
- **30 mm Euroslot-kiinnitys**
- **PU-hikinauha**
- **Alasvedetty niskaosa**
- **Kiertolukitus**

Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Erittely:

Suojaus metalliroiskeilta (MM) ja kylmänkesto -30 °C.

Kypärän ominaisuudet: Suojaa sulan metallin roiskeilta

Kypärän kuoren materiaali: HDPE

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 52 - 61 cm

Paino: 401 g

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---|
| Väri | YELLOW |
| kylmyydenkesto | ... -30 °C |
| Tekstiilin 6-pistekiinnitys | kyllä |
| Otsalampun kiinnitys mahdollinen | kyllä |
| Hyväksyntä V:hen asti | 1000 V AC |
| Paino | 401 g |
| Leveyden säätö | Kiertokiinnitys |
| Pidikkeet lisäosien kiinnitystä varten | kyllä |
| Koko | 52 - 61 cm |
| Kypärän ominaisuudet | Sähköeristys |
| Kypärän ominaisuudet | Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka |
| Kypärän ominaisuudet | Suojaa sulan metallin roiskeilta |
| Kypärän kuoren materiaali | HDPE |
| Standardi | DIN EN 397 |
| Standardi | DIN EN 50365 |
| Tuotetyyppi | Suojakypärä |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X3 | 097756 X3 |
| Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X4 | 097756 X4 |
| Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X1 | 097756 X1 |
| Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 3 | 097753 3 |
| Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 1 | 097753 1 |
| Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X5 | 097756 X5 |
| Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X2 | 097756 X2 |
| Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 2 | 097753 2 |