

uvex**Suojakypärä uvex pheos E-WR, Väri: WHITE**

Tilaustiedot

Tilausnumero	097808 WHITE
GTIN	4031101523668
Tuoteluokka	04U

Kuvaus

Malli:

Kevyt, urheilullinen suojakypärä suljetulla kuorella (ilman tuuletusta) soveltuu sähköasentajien käyttöön **AC 1 000 V** saakka. Sovitinjärjestelmän kautta siihen voidaan yhdistää visiiri, kypäräkuulokkeet ja kypärälamppuja. Suojaa sulan metallin roiskeilta (MM). Kylmänkestävyys -30 °C.

- **6-pistevyönauha**
- **30 mm Euroslot-kiinnitys**
- **PU-hikinauha**
- **Alasvedetty niskaosa**
- **Kiertolukitus**

Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Erittely:

Suojaus metalliroiskeilta (MM) ja kylmänkesto -30 °C.

Kypärän ominaisuudet: Suojaa sulan metallin roiskeilta

Kypärän kuoren materiaali: HDPE

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 52 - 61 cm

Paino: 401 g

Tekninen kuvaus

Otsalampun kiinnitys mahdollinen	kyllä
Paino	401 g
Pidikkeet lisäosien kiinnitystä varten	kyllä
Väri	WHITE
Tekstiilin 6-pistekiinnitys	kyllä
Hyväksyntä V:hen asti	1000 V AC
kylmyydenkesto	... -30 °C
Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Koko	52 - 61 cm
Kypärän ominaisuudet	Sähköeristys
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän kuoren materiaali	HDPE
Standardi	DIN EN 397
Standardi	DIN EN 50365
Tuotetyyppi	Suojakypärä

Tarvikkeet

Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X2	097756 X2
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 1	097753 1
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 3	097753 3
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X5	097756 X5
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 2	097753 2
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X4	097756 X4
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X3	097756 X3
Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli Tyyppi X1	097756 X1