

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 36mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614820 36 |
| GTIN | 4045197728401 |
| Tuoteluokka | 61B |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Renkaan korkeus h_2 | 19,6 mm |
| Kidan leveys b | 76,2 mm |
| Avaimen pituus L | 482 mm |
| Avainkoko | 36 mm |
| Lenkin $\varnothing D$ | 65,5 mm |
| Kidan korkeus h_1 | 16,6 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Renkaan asento | 15 astetta |
| Hammasluku | 72 |
| tartuntakulma | 5 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | mattakromattu |

Tuotetyyppi

Ruuviavain