

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, 5 vetolaatikkoa, tummanharmaa Eluplan-taso siirrettävä, kivilaatta, Koot: 1500/5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Tuoteluokka	41W

Kuvaus**Malli:**

Siirrettävä mittaustyöasema, jossa kivilaatta. Liikkuvaan käyttöön. Mittaus- ja tarkastusalusta valikoitua kovaa luonnonkiveä, tarkkuus 0. Tarkasti timanttiläpätty tarkastusta varten. Virheetön ja tasalaatuinen rakenne. Taipumaton ja vääntöjäykkä. Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus. **Sisältää ruostumattoman kierreholkin M8. Tumma Eluplan-työtaso, vahvuus 50 mm; 2 mm paksu muovipäällyste,** jossa kulumista ja iskuja kestävä pinta. Päällyste on antistaattinen ja kestää hyvin pitkälle mietoja happoja ja emäksiä. Sitkeänkova pinta soveltuu erityisen hyvin herkille osille. Reunoja kiertää ABS-reunalista. **Siirrettävät jalakaosat** nelikulmaista putkea, kummassakin 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Takaseinät ja hyllytaso teräslevyä. Laatikostorunko 24G, leveys 600 mm, teräslevyä, keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, vetolaatikon yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50; 75; 75; 100; 125

Toimituksen sisältö:

Sisältää kivilaatan, tarkkuus 0 630 x 400 mm, kierreholkki M8. Täysin koottuna. Sisältää laatikostorungon ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Kivilaatan kiinnityksen väri antrasiitti RAL 7016, vetolaatikoiden rungon väri RAL 7035 (ei muutettavissa).

Huomautus:

Tarvikkeita löytyy Työtilavarusteet-luettelostamme, nide 3.

Tekninen kuvaus

Tasaisuus	0,007 mm
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
pyörälustan enimmäiskantokyky	400 kg
Sarja	vario
Työtason pituus	1500 mm
Kivilaatan leveys	400 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason paksuus	50 mm
Kivilaatan pituus	630 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Paino	208 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

