

Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg, 20×24G, laatikoiden etukorkeus: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	931046 150
GTIN	4062406131876
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Kantavuus 75 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 24×28G nro 931035.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016,

jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

Paino	14 kg
Etukorkeus	150 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	125 mm
Hyötyleveys G	20
Hyötysyvyys G	24
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Merkintäliuskasarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951030 20
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951032 20
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10