

Garant GRIDLINE

## Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	931166 250
GTIN	4062406132040
Tuoteluokka	9GK

### Kuvaus

**Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

**Laatikoiden yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Kantavuus 75 kg.

**Sopii:**

Työkalukaapin runko 30×28G nro 931155.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

### Tekninen kuvaus

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Etukorkeus	250 mm
Hyötykorkeus	225 mm

Paino	20 kg
Vetolaatikoiden hyötയാala G	26×24
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden káden
Hyötyleveys G	26
Hyötysyvyys G	24
Káyttöalue	Asennusvaunu
Hyötyleveys	650 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllá
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Váriveralikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951020 26
Vedinten páätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951032 26
Merkintáliuskasarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951030 26